

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
Rendelési szám	1203840000
Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	230 mm	Hossz, inch	9.0551 inch
Nettó tömeg	1146 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Üzemi hőmérséklet, max.	125 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvég hüvelyek keresztmetszete, max.	4 mm ²	Érvég hüvelyek keresztmetszete, min.	0.25 mm ²
Krimpelési típus/profil	4 fogas krimpelés		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

1 mm




Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Változat
Rendelési szám	1995830000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248925698	
Qty.	50 ST	
Típus	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Változat
Rendelési szám	1170390000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962105	
Qty.	50 ST	

2 mm



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Változat
Rendelési szám	1995820000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248925681	
Qty.	50 ST	
Típus	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Változat
Rendelési szám	1170420000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962334	
Qty.	50 ST	
Típus	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Változat
Rendelési szám	1170400000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962365	
Qty.	50 ST	

SAI M23 CRIMPING TOOL 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Változat
Rendelési szám	1170410000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
GTIN (EAN)	4032248962525	
Qty.	50 ST	