

AIE MULTI-STRIPAX PV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Változat	Insert
Rendelési szám	1204280000
Típus	AIE MULTI-STRIPAX PV
GTIN (EAN)	4032248987030
Qty.	1 Darab

AIE MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1.6142 inch
Hossz	41 mm	Hossz, inch	1.6142 inch
Nettó tömeg	66 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló mechanizmus fotovoltaikus kábelekhez és hasonló földelőkábelekhez és rövidzárlatbiztos kábelek: 2,5 - 6 mm ² , Vágó mechanizmus fotovoltaikus kábelekhez és hasonló földelőkábelekhez és rövidzárlatbiztos kábelek: 4 - 10 mm ²
-----------------	--

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, min.	2 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²	Megmunkálható kábel	PV kábel

Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		