

A2LC/25/M25-M25F-WM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az A2LC típus tömszelencék páncélozott kábel készítésére alkalmas, vezeték nélküli csatlakozás hüvely szálát biztosít, lángálló ex d és megnövelt Biztonság ex e robbanás elleni védelem.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | A2LC (Klippon, páncélozatlan, kábelcsatorna összekötő menettel, Ex e/d tömszelencével), Tömszelencék, egyenes, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | 1205120000 |
| Típus | A2LC/25/M25-M25F-WM |
| GTIN (EAN) | 4050118074628 |
| Qty. | 12 Darab |

A2LC/25/M25-M25F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Magasság | 53.8 mm | Magasság (coll) | 2.1181 inch |
| Szélesség | 39.5 mm | Szélesség (coll) | 1.5551 inch |
| Hossz | 69.8 mm | Hossz, inch | 2.748 inch |
| Nettó tömeg | 270 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -50 °C...120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160 |

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Azonosítás | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CCC) | 2020322313000069 |
| Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTPS 16.0004X | | |

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Kábel külső átmérője, max. | 20 mm | Kábel külső átmérője, min. | 13.5 mm |
| O-gyűrű | Szilikon | Meghúzási nyomaték | 45 Nm |
| Szilikon | Igen | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C | Menetemelkedés | 1.5 mm |
| Halogén | Nem | Szabványok | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| AF 1. méret | 36 mm | AF 2. méret | 36 mm |
| Védelmi osztály | IP66, IP68 | Kábelcsavarzat | M 25 |
| Alapanyag | Sárgaréz, nikkelezett | Tömítőbetét | Szilikon |
| Tömítés | Szilikon | Külső menet | M 25 x 1.5 |
| Menet hossza | 16 mm | Kábelcsatorna csatlakozómenet-mérete (metrikus) | M25 |
| Robbanás elleni védelem típusa | Ex d - lángálló, Ex e - megnövelt biztonság | Telepítési irányelvek | Lásd összeállítási útmutató |

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 | | |

A2LC/25/M25-M25F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Nylon lapos tömítés – GWDR



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | GWDR M25-W | Változat |
| Rendelési szám | 1185620000 | zárt állapotban, M 25, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423263 | |
| Qty. | 100 ST | |

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SKMU M25 MS | Változat |
| Rendelési szám | 1737010000 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 25, 3.5 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4008190956486 | |
| Qty. | 100 ST | |