


IE-PS-SCRJ1-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Változat	FO-csatlakozó, Csatlakozódugó SCRJ, POF, IP20
Rendelési szám	1206720000
Típus	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL)	E477798

Méreték és tömegek

Mélység	51 mm	Mélység (coll)	2.0079 inch
Magasság	14.7 mm	Magasság (coll)	0.5787 inch
Szélesség	8.95 mm	Szélesség (coll)	0.3524 inch
Nettó tömeg	10 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet	Páratartalom	0…93% relatív páratartalom

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Általános adatok

Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Árucikk leírása	Csatlakozódugó SCRJ, POF
Szín	sárga, fekete	Ház fő anyaga	PC UL 94 V0
Páratartalom	0…93% relatív páratartalom	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	1000	Elemi szál típusa	POF
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	1. csatlakozás	SCRJ
2. csatlakozás	Rapid connection system: crimping, cutting	Kábel kihúzási erő, min.	100 N
Egy vezeték átmérője, min.	2.1 mm	Ház anyaga, betét	Cink présöntvény, nikkelezett
Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Érvéghüvely anyaga	Nikkelezüst
Porvédő fedél anyaga	TPE	Egy vezeték átmérője, max.	2.3 mm
Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett		

Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	--------------	------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Rajzok

Méretrajz



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SC-RJ



FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Változat
Rendelési szám	1278420000	FO-csatlakozó, Pót-krimphüvely, IP20
GTIN (EAN)	4050118069129	
Qty.	100 ST	

...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Típus	HTX-IE-POF	Változat
Rendelési szám	1208870000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248990269	
Qty.	1 ST	

Érintkező kiserelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	REMOVAL TOOL HD	Változat
Rendelési szám	1866730000	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4032248437054	
Qty.	1 ST	