

CH20M45 FC RD 2014**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A CH20M készülék ház fronteleme számos opciót kínál az egyedi kialakításhoz és funkcionalitáshoz. Különböző olyan nyomtatási módszerek közül választhat, mint például a címkenyomtatás és a lézeres gravírozás, amelyekkel precíz és tetszetős szerkezeti kialakítást érhet el.

Az elektronikus komponensek számára lézeres kivágások is lehetségesek. Jelölők is használhatók. A frontelem csuklós fedéllel szerelhető fel, de anélkül is használható.

Általános rendelési adatok

Változat	Első elem, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat piros, Első elem, Szélesség: 45 mm
Rendelési szám	1206920000
Típus	CH20M45 FC RD 2014
GTIN (EAN)	4032248988679
Qty.	30 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	15.5 mm	Mélység (coll)	0.6102 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	3.63 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-25 °C...85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C
Páratartalom	5 - 93% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag	PA 66 GF 30
Szigetelőanyag csoport	I	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	Műanyag	Készítőútkezelési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI

Általános adatok

Szín	piros	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló)	RAL 3020	Információ az egész szerelvényre vonatkozóan, lásd a hivatkozott cikkeket	CH20M45 B BK/OR 2010
Tokozási opció	Nem		

Komponens tulajdonságok

Flip cover mountable	Nem	Marker integrateable	Nem
----------------------	-----	----------------------	-----

testreszabási lehetőségek

Felhasználó igénye szerinti kivágás lehetősége	Igen	Felhasználó igénye szerinti feliratozás lehetősége	Igen
Customer specific order process	See guideline under downloads	Alternative colours	More on request
Processing possibilities	Laser processing, Milling		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Product image



Méretrajz

