

HDC 16B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| Rendelési szám | 1209700000 |
| Típus | HDC 16B ALU |
| GTIN (EAN) | 4008190000134 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Magasság | 29 mm | Magasság (coll) | 1.1417 inch |
| Szélesség | 74 mm | Szélesség (coll) | 2.9134 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 32 mm | Rögzítési méret - szélesség | 103 mm |
| Nettó tömeg | 151 g | | |

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |

| | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| Vegyszerállóság | Anyag | Aceton |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Fúróolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Gázolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Etilalkohol |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Sebességváltó-olaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hidraulikaolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hűtőközeg |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Mosóbenzin |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Izzadság |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Prémium benzin |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Víz | |
| Vegyszerállóság | Ellenálló | |
| Anyag | UV | |
| Vegyszerállóság | Instabil | |
| Anyag | Ózon | |
| Vegyszerállóság | Instabil | |

Méreték

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------|-------|
| Furat osztás hossz, A2 | 103 mm | Kábelbevezetés | Nem |
| C ház szélessége | 43 mm | C1 alap szélessége | 47 mm |

HDC 16B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|-------------------|---------|----------------|-------|
| Ház teljes hossza | 93.3 mm | B ház magasság | 30 mm |
| B1 alap magasság | 5 mm | | |

Verzió

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| Tömszelencék száma | 0 | Kábelbevezetések mérete | none |
| Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész | Fedél | burkolat nélkül |
| Felső kábelbevezetések száma | 0 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 0 |
| Ház kivitele | Válaszfalház | Rögzítőrendszer kivitele | Hosszanti kengyel |
| Kivitel | Standard | Telepítési szerkezeti méret | 6 |
| Kábelbevezetés | Nem | Típus | Válaszfal (átvezető) |
| Szorítós változat | Végrögzítő | Tömítés | NBR |
| Szín (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Suitable for ModuPlug® | Igen | | |

Általános adatok

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|

Fontos megjegyzés


| | |
|------------------|--|
| Termékinformáció | A házak felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tömítő lap megfelelően van-e elhelyezve. |
|------------------|--|

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Rajzok

Rajz



szerelési furat



HDC 16B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 40D TOLU 1M40G | Változat |
| Rendelési szám | 1139680000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4032248959792 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 16B TOLU 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1657960000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190411015 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 40D TOLU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1658020000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190411077 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 40D TOLU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1787100000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204441 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 16B TOLU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1788230000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205769 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 16B TOLU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1804630000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248267552 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 16B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 16B TSLU 1PG2 1G | Változat |
| Rendelési szám | 1657850000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190410902 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 40D TSLU 1PG2 1G | Változat |
| Rendelési szám | 1657890000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190410933 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 40D TSLU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1657910000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190410964 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 40D TSLU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1787040000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204281 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 40D TSLU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787050000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204298 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 16B TSLU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1788200000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205738 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 16B TSLU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1804640000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248267569 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 40D TSLU 1M40G | Változat |
| Rendelési szám | 1804650000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4032248267576 | |
| Qty. | 1 ST | |