

## HDC 16B ADLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

### Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	<a href="#">1210100000</a>
Típus	HDC 16B ADLU
GTIN (EAN)	4008190050924
Qty.	1 Darab

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Méreték és tömegek

Magasság	47 mm	Magasság (coll)	1.8504 inch
Szélesség	98.5 mm	Szélesség (coll)	3.8779 inch
Rögzítési méret - magasság	32 mm	Rögzítési méret - szélesség	103 mm
Nettó tömeg	245 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Fúróolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Gázolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hűtőközeg
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz	
Vegyszerállóság	Ellenálló	
Anyag	UV	
Vegyszerállóság	Instabil	
Anyag	Ózon	
Vegyszerállóság	Instabil	

## Méreték

Furat osztás hossz, A2	103 mm	Kábelbevezetés	Nem
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	47 mm

## HDC 16B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

Ház teljes hossza	93.3 mm	B ház magasság	30 mm
B1 alap magasság	5 mm		

## Verzió

Tömszelencék száma	0	Kábelbevezetések mérete	none
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Fedél	burkolattal
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Fedél kivitele	burkolattal
Ház kivitele	Válaszfalház	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Kivitel	Standard	Telepítési szerkezeti méret	6
Kábelbevezetés	Nem	Típus	Válaszfal (átvezető)
Szorítós változat	Végrögzítő	Tömítés	NBR
Szín (RAL)	RAL 7035	BG	6
Suitable for ModuPlug®	Igen		

## Általános adatok

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Felületi minőség	Porbevonatos
Védelmi osztály	IP65, bedugva	Védettségi osztály megjegyzés	Védelmi osztály biztosított fedéllel: IP 65
ENT házak	Nem	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A házak felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tömítő lap megfelelően van-e elhelyezve.
------------------	--

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Drawings

