

**HDC 06B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szállítási védősapkák kaphatók a 3, 4, 6 és 8-as méretben. Ezeket a szabványos IP65-ös házakkal lehet használni. A könnyen rögzíthető szállítási védősapkák megfelelnek az IP20-as védettségnek, és minden házalapon, elválasztó lapon és az aljzatházon használhatók. A (nem mellékelt) kötelet lehet átvezetni a beépített szemén.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Védőkupak
Rendelési szám	<a href="#">1215900000</a>
Típus	HDC 06B DC
GTIN (EAN)	4050118000054
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretek és tömegek

Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1.811 inch
Hossz	62 mm	Hossz, inch	2.4409 inch
Nettó tömeg	6.42 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Telepítési szerkezeti méret	3	Szín	fehér, Áttetsző
Védelmi osztály	IP20	Alapanyag	Polipropilén
BG	3		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

