

HDC 24B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szállítási védősapkák kaphatók a 3, 4, 6 és 8-as méretben. Ezeket a szabványos IP65-ös házakkal lehet használni. A könnyen rögzíthető szállítási védősapkák megfelelnek az IP20-as védettségnek, és minden hálalapon, elválasztó lapon és az aljzatházon használhatók. A (nem mellékelt) kötelet lehet átvezetni a beépített szemén.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Védőkupak
Rendelési szám	1215930000
Típus	HDC 24B DC
GTIN (EAN)	4050118000207
Qty.	10 Darab

HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1.811 inch
Hossz	123 mm	Hossz, inch	4.8425 inch
Nettó tömeg	11.62 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Telepítési szerkezeti méret	8	Szín	fehér, Áttetsző
Védelmi osztály	IP20	Alapanyag	Polipropilén
BG	8		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

