

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Négyszögletes dugaszoló csatlakozó krimpelhető érintkezőkhöz. Univerzális összekapcsolásként használható, de PDC változatokkal. A krimpelhető érintkező nagy csatlakozósűrűséget garantál. Itt CS 1.6 vagy CB 1.6 érintkezők használhatók. A dugaszoló csatlakozók kódolhatók és az ellentétes oldali csatlakozóhoz rögzíthetők. Kartondobozba csomagolva szállítjuk.

- 0,13 - 3,31 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 630 V (IEC) / 600 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

Általános rendelési adatok

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.00 mm, Pólusszám: 12, 180°, Krimpelhető csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm ² , Doboz
Rendelési szám	1218170000
Típus	RSV1,6 S12 TGY BX
GTIN (EAN)	4050118001853
Qty.	25 Darab
Termékadatok	IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Csomagolás	Doboz

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Méretetek és tömegek

Mélység	29 mm	Mélység (coll)	1.1417 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1.063 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1.378 inch
Nettó tömeg	12.88 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalád	OMNIMATE Signal - sorozat RSV	Csatlakozás típusa	Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika	Krimpelhető csatlakozás	Raszter mm-ben (P)	5.00 mm
Raszter inch-ben (P)	0.197 "	Vezeték kimeneti irány	180°
Pólusszám	12	L1, mm	15.00 mm
L1, inch	0.591 "	Sorok száma	3
Érintkezősorok száma	3	Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint	Érintésbiztos dugaszolás
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint	IP20 dugaszolt	Kódolható	Igen
Csupaszolási hossz	4 mm	Dugaszolási ciklusok	25
Dugaszolási erő/pólus, max.	2 N	Húzóerő / pólus, max.	2 N

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 66/6	Szín	Közlekedési szürke (RAL)
Színskála (hasonló)	RAL 7042	Szigetelőanyag csoport	I
Küszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Érintkező anyaga	Cu-ötvény
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)	17 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)	13 A	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)	15 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)	11.5 A	Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	630 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	400 V	Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	250 V

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV	Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez	4 kV	Rövid idejű határáram ellenállás	3 x 1 s mit 120 A

Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	240.00 mm
VPE szélesség	149.00 mm	VPE magasság	39.00 mm

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.13 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	3.31 mm ²
Flexibilis, min. H05(07) V-K	0.2 mm ²	Flexibilis, max. H05(07) V-K	2.5 mm ²

CSA névleges adatok

Intézet (CSA)	CSA	Tanúsítvány száma (CSA)	53975-13
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA)	600 V	Névleges áram (C felhasználási csoport / 13 A CSA)	
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.	AWG 26	Vezeték keresztmetszet, AWG, max.	AWG 12
Hivatkozás a tanúsítási értékekre	A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.		

UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR)	UR	Tanúsítvány száma (UR)	E92202
Hivatkozás a tanúsítási értékekre	A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.		


Fontos megjegyzés

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.		
Megjegyzések	• Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Spacing between rows: see hole layout • Rated cross-section depends on crimp contact used. • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Max. outer diameter of the cable (with insulation): 3.5 mm • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months		


Besorolások

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

Dimensional drawing




Dimensional drawing



mounting cut-out
wall thickness : 1,3 - 2,3mm
recommended : 1,5 - 2,0mm

poles	dimension male plug / female plug					mounting cut-out	
	A	B	C	D	E	a $\frac{1}{2}$	b $\frac{1}{2}$
4	23,0	25,0	10,8	12,8	17,8	20,3	18,1
6	23,0	30,0	10,8	17,6	17,8	25,1	18,1
9	29,0	30,0	16,1	17,6	23,8	25,1	24,0
12	29,0	35,0	16,1	22,6	23,8	30,0	24,0
18	29,0	46,0	16,1	33,0	23,8	40,5	24,0
24	33,0	46,0	20,6	33,0	27,8	40,5	28,1

Graph



RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Adapterek sínre szereléshez



Pattintsa rá és használja!

A kapcsolási tábláról a kapcsolószekrénybe: a reteszeltető vagy szerelőlábak képezik a kapcsolatot a dugaszcsatlakozók és a sorkapocs tartósínek között. Minden szabványos szerkezeti mérettel kompatibilis: TS 15 vagy TS 35. Kombinált láb vagy változatok elérhetőek. A csavaros csatlakozások gyors alternatívája: verhetetlenül egyszerű szerelés és szervizelés. A sorkapocs tartósínekhez való szerelőtalp lehetővé teszi a feltűzhető csatlakozástechnika univerzális használatát a modulon, a házban és a kapcsolószekrényben, elkerülve az ideiglenes megoldásokat.

Általános rendelési adatok

Típus	RSV1,6 RF12/35X15 SW	Változat
Rendelési szám	1690140000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Bepattintható láb, fekete,
GTIN (EAN)	4008190863005	Pólusszám: 12
Qty.	10 ST	

Húzásmentesítők



Gyakori terhelésváltásokhoz: a „vonóhorog” dugaszcsatlakozók kapcsolódásához.

A húzásmentesítés ennél többre képes, mint pusztán a vezetékek tehermentesítése:

egyszerűen pattintsa a dugaszra, és

- kötegelve a vezetékeket
- vezesse a kábeleket
- használja segédeszközként az összekötéshez és leválasztáshoz

Nem okoz sérülést a csatlakozási pontokon, átlátható és rendezett huzalozás, a kezelése pedig egyszerű.

Felhasználói előnyök: tartós ipari nehézcsatlakozók zord ipari környezetben, kényelmes kezeléssel, ami növeli a rendszer elérhetőségét.

Általános rendelési adatok

Típus	RSV1,6 ZE12 BK BX	Változat
Rendelési szám	1563300000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, fekete,
GTIN (EAN)	4008190095871	Pólusszám: 12
Qty.	25 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

Általános rendelési adatok

Típus	RSV1,6 KO	Változat
Rendelési szám	1567430000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete,
GTIN (EAN)	4008190169756	Pólusszám: 1
Qty.	50 ST	

Adapterek sínre szereléshez



Pattintsa rá és használja!

A kapcsolási tábláról a kapcsolószekrénybe: a reteszeltető vagy szerelőlábak képezik a kapcsolatot a dugaszcsatlakozók és a sorkapocs tartósínek között. Minden szabványos szerkezeti mérettel kompatibilis: TS 15 vagy TS 35. Kombinált láb vagy változatok elérhetőek.

A csavaros csatlakozások gyors alternatívája: verhetetlenül egyszerű szerelés és szervizelés.

A sorkapocs tartósínekhez való szerelőtalp lehetővé teszi a feltűzhető csatlakozástechnika univerzális használatát a modulon, a házban és a kapcsolószekrényben, elkerülve az ideiglenes megoldásokat.

Általános rendelési adatok

Típus	RSV1,6 RF12/35X7.5 SW	Változat
Rendelési szám	1582940000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Bepattintható láb, fekete,
GTIN (EAN)	4008190068486	Pólusszám: 12
Qty.	10 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csapos érintkező, standard



A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS sajtoló érintkező. Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (őn változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

Általános rendelési adatok

Típus	CS1,6E14-12 AU,75 I3,5	Változat
Rendelési szám	1428600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190078867	
Qty.	250 ST	
Típus	CS1,6E14-12 AU,75 I4,2	Változat
Rendelési szám	1582290000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190015244	
Qty.	250 ST	
Típus	CS1,6E14-12 SN I3,5	Változat
Rendelési szám	1429600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190030728	
Qty.	250 ST	
Típus	CS1,6E14-12 SN I4,2	Változat
Rendelési szám	1582310000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190032975	
Qty.	250 ST	
Típus	CS1,6E18-16 AU,75 I2,5	Változat
Rendelési szám	1426600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190182861	
Qty.	250 ST	
Típus	CS1,6E18-16 AU,75 I3,5	Változat
Rendelési szám	1582250000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190135614	
Qty.	250 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CS1,6E18-16 SN I2,5	Változat
Rendelési szám	1427600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló
GTIN (EAN)	4008190090654	érintkező, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5
Qty.	250 ST	mm ²
Típus	CS1,6E18-16 SN I3,5	Változat
Rendelési szám	1582270000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló
GTIN (EAN)	4008190126049	érintkező, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5
Qty.	250 ST	mm ²
Típus	CS1,6E22-20 AU,75 I1,8	Változat
Rendelési szám	1422600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló
GTIN (EAN)	4008190090463	érintkező, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5
Qty.	250 ST	mm ²
Típus	CS1,6E22-20 AU,75 I2,5	Változat
Rendelési szám	1424600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló
GTIN (EAN)	4008190186562	érintkező, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5
Qty.	250 ST	mm ²
Típus	CS1,6E22-20 SN I1,8	Változat
Rendelési szám	1423600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló
GTIN (EAN)	4008190061876	érintkező, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5
Qty.	250 ST	mm ²
Típus	CS1,6E22-20 SN I2,5	Változat
Rendelési szám	1425600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló
GTIN (EAN)	4008190048884	érintkező, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5
Qty.	250 ST	mm ²
Típus	CS1,6E26-24 AU,75 I1,4	Változat
Rendelési szám	1420600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló
GTIN (EAN)	4008190082772	érintkező, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány :
Qty.	250 ST	0.25 mm ²
Típus	CS1,6E26-24 SN I1,4	Változat
Rendelési szám	1421600000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló
GTIN (EAN)	4008190009939	érintkező, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.25
Qty.	250 ST	mm ²
Típus	CS1,6R14-12 AU,75 I3,5	Változat
Rendelési szám	1428500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190023201	csomagolás, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány :
Qty.	3000 ST	2.5 mm ²
Típus	CS1,6R14-12 AU,75 I4,2	Változat
Rendelési szám	1582300000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190020668	csomagolás, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési
Qty.	3000 ST	tartomány : 2.5 mm ²

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CS1,6R14-12 SN I3,5	Változat
Rendelési szám	1429500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190113919	csomagolás, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5
Qty.	4000 ST	mm ²
Típus	CS1,6R14-12 SN I4,2	Változat
Rendelési szám	1582320000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190008680	csomagolás, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5
Qty.	3000 ST	mm ²
Típus	CS1,6R18-16 AU,75 I2,5	Változat
Rendelési szám	1426500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190159146	csomagolás, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány :
Qty.	5000 ST	1.5 mm ²
Típus	CS1,6R18-16 AU,75 I3,5	Változat
Rendelési szám	1582260000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190184100	csomagolás, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány :
Qty.	4000 ST	1.5 mm ²
Típus	CS1,6R18-16 SN I2,5	Változat
Rendelési szám	1427500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190014551	csomagolás, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5
Qty.	5000 ST	mm ²
Típus	CS1,6R18-16 SN I3,5	Változat
Rendelési szám	1582280000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190029401	csomagolás, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5
Qty.	4000 ST	mm ²
Típus	CS1,6R22-20 AU,75 I1,8	Változat
Rendelési szám	1422500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190093648	csomagolás, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány :
Qty.	5000 ST	0.5 mm ²
Típus	CS1,6R22-20 AU,75 I2,5	Változat
Rendelési szám	1424500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190158811	csomagolás, Csap – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány :
Qty.	5000 ST	0.5 mm ²
Típus	CS1,6R22-20 SN I1,8	Változat
Rendelési szám	1423500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190085063	csomagolás, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5
Qty.	5000 ST	mm ²
Típus	CS1,6R22-20 SN I2,5	Változat
Rendelési szám	1425500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses
GTIN (EAN)	4008190004781	csomagolás, Csap – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5
Qty.	5000 ST	mm ²

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CS1,6R26-24 AU,75 I1,4	Változat
Rendelési szám	1420500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	4008190117931	
Qty.	5000 ST	
Típus	CS1,6R26-24 SN I1,4	Változat
Rendelési szám	1421500000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csapos – standard, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	4008190064310	
Qty.	5000 ST	
Típus	CS1,6RB18-16 AU,75 I3,5	Változat
Rendelési szám	1017080000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csapos – standard, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248727711	
Qty.	4000 ST	

Csapos érintkező, hosszú



A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS sajtoló érintkező. Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (ón változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

Általános rendelési adatok

Típus	CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5	Változat
Rendelési szám	1428700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190098353	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E14-12 AU,75 I4,2	Változat
Rendelési szám	1582370000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190055608	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E14-12 SN I3,5	Változat
Rendelési szám	1429700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190065577	
Qty.	250 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Típus	CSL1,6E14-12 SN I4,2	Változat
Rendelési szám	1582390000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190166762	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5	Változat
Rendelési szám	1426700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190170516	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E18-16 AU,75 I3,5	Változat
Rendelési szám	1582330000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190066079	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E18-16 SN I2,5	Változat
Rendelési szám	1427700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190057725	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E18-16 SN I3,5	Változat
Rendelési szám	1582350000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190033620	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E22-20 AU,75 I1,8	Változat
Rendelési szám	1422700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190168667	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E22-20 AU,75 I2,5	Változat
Rendelési szám	1424700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190143350	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E22-20 SN I1,8	Változat
Rendelési szám	1423700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190001766	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E22-20 SN I2,5	Változat
Rendelési szám	1425700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190175016	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4	Változat
Rendelési szám	1420700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	4008190130176	
Qty.	250 ST	

RSV1,6 S12 TGY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CSL1,6E26-24 SN I1,4	Változat
Rendelési szám	1421700000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	4008190109042	
Qty.	250 ST	
Típus	CSL1,6R14-12 SN I3,5	Változat
Rendelési szám	1565780000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190056735	
Qty.	4000 ST	
Típus	CSL1,6R18-16 AU,75 I2,5	Változat
Rendelési szám	1565790000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csap – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190021870	
Qty.	5000 ST	
Típus	CSL1,6R18-16 SN I2,5	Változat
Rendelési szám	1565810000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190056803	
Qty.	5000 ST	
Típus	CSL1,6R18-16 SN I3,5	Változat
Rendelési szám	1582360000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190063214	
Qty.	4000 ST	
Típus	CSL1,6R22-20 AU,75 I2,5	Változat
Rendelési szám	1565820000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csap – hosszú, Aranyozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190130732	
Qty.	5000 ST	
Típus	CSL1,6R22-20 SN I1,8	Változat
Rendelési szám	1565870000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4008190086596	
Qty.	5000 ST	
Típus	CSL1,6R26-24 SN I1,4	Változat
Rendelési szám	1565900000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Csap – hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	4008190139797	
Qty.	5000 ST	