

IE-BS-V01M-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös fémbetét, vele SC betét

Általános rendelési adatok

Változat	FO peremes aljzat, IP67, Multimódusú, POF
Rendelési szám	1221010000
Típus	IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4050118003949
Qty.	1 Darab

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	37 mm	Mélység (coll)	1.4567 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1.2598 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Nettó tömeg	5.65 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Általános adatok

Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Multimódusú, POF	Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB
1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	SCRJ
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
----------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Részletrajz



Falvastagság a központi csavarkötés használatakor

Accessories**porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V01P	Változat
Rendelési szám	1965700000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248653928	
Qty.	10 ST	