

**IE-BHD-V01M-SCA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), fém, üres ház

**Általános rendelési adatok**

Változat	Üres ház, Aljzatház, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
Rendelési szám	<a href="#">1221030000</a>
Típus	IE-BHD-V01M-SCA
GTIN (EAN)	4050118003956
Qty.	10 Darab

## IE-BHD-V01M-SCA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Méreték és tömegek

Mélység	27 mm	Mélység (coll)	1.063 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1.2598 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Nettó tömeg	56.4 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Általános adatok

Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Felszerelés típusa	4 csavar, Középső anya	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	------------------------	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Részletrajz



Falvastagság a központi csavarkötés használatakor