

SAIE-M12B-8SO.5U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, PG 9, Pólusszám: 8, 0.5 m
Rendelési szám	1223650050
Típus	SAIE-M12B-8SO.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145700
Qty.	1 Darab

SAIE-M12B-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	44 g
-------------	------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	0.5 m	Köpeny színe	fekete
PE működés	Nem	Érkeresztmetszet	0.25 mm ²
Sodrat / kábelhossz	0.5 m	Pólusok száma	8

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	8	Kódolás	A kódolású
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	2 A	Védelmi osztály	IP68
Kábelcsavarzat	PG 9	Névleges áram	4 A (5 pólusú)/ 2 A (8 pólusú)
Ház hőmérsékleti tartománya	-5 ... +70 °C		

Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12B-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás

