

## SAI-M23-BE-6-F


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Változat	Sensor/Actuator plug-in connector
Rendelési szám	<a href="#">1224010000</a>
Típus	SAI-M23-BE-6-F
GTIN (EAN)	4050118008111
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	8.62 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	6	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Forrasztott csészék
Ház fő anyaga	Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT	Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Névleges feszültség	300 V	Névleges áram	20 A
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Szennyezés súlyossága	3
Az érintkező típusa	Hüvely		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

