

## SAI-M23-BE-12-F


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Változat               | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó |
| Rendelési szám         | <a href="#">1224150000</a>                   |
| Típus                  | SAI-M23-BE-12-F                              |
| GTIN (EAN)             | 4050118007688                                |
| Qty.                   | 1 Darab                                      |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.                 |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-12-31T00:00:00+01:00                    |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E344862                     |

## Méreték és tömegek

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 10 g |
|-------------|------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                                   |                                  |                                   |                       |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Pólusszám                         | 12                               | Kódolás                           | nincs                 |
| Érintkező felület                 | Aranyozott                       | Csatlakozás típusa                | Forrasztott csészék   |
| Ház fő anyaga                     | Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT | Érintkező anyaga                  | Vörösréz-cink ötvözet |
| Névleges feszültség               | 200 V                            | Névleges áram                     | 8 A                   |
| Dugaszolási ciklusok              | > 1000                           | Szennyezés súlyossága             | 3                     |
| Az érintkező típusa               | Hüvely                           | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0.08 mm <sup>2</sup>             |                                   |                       |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003557    | ETIM 9.0    | EC003557    |
| ETIM 10.0   | EC003557    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 |             |             |

