


**SAI-M23-SE-9-F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Változat       | Sensor/Actuator plug-in connector |
| Rendelési szám | <a href="#">1224490000</a>        |
| Típus          | SAI-M23-SE-9-F                    |
| GTIN (EAN)     | 4050118008302                     |
| Qty.           | 1 Darab                           |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E344862                     |

## Méreték és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 6.16 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                             |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                      |                                  |                       |                       |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pólusszám            | 9                                | Kódolás               | nincs                 |
| Érintkező felület    | Aranyozott                       | Csatlakozás típusa    | Forrasztott csészék   |
| Ház fő anyaga        | Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT | Érintkező anyaga      | Vörösréz-cink ötvözet |
| Névleges feszültség  | 200 V                            | Névleges áram         | 8 A                   |
| Dugaszolási ciklusok | > 1000                           | Szennyezés súlyossága | 3                     |
| Az érintkező típusa  | Érintkező                        |                       |                       |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003557    | ETIM 9.0    | EC003557    |
| ETIM 10.0   | EC003557    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 |             |             |

