


**WEW 35/1 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Változat       | Végbak, szürke, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C |
| Rendelési szám | <a href="#">1227890000</a>                                  |
| Típus          | WEW 35/1 GR                                                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118012057                                               |
| Qty.           | 50 Darab                                                    |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 62.5 mm | Mélység (coll)   | 2.4606 inch |
| Magasság    | 56 mm   | Magasság (coll)  | 2.2047 inch |
| Szélesség   | 12 mm   | Szélesség (coll) | 0.4724 inch |
| Nettó tömeg | 34.62 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |               |                                     |        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C        |                                     |        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                 |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                 |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig            | 0.343 kg CO2eq. |

## Anyag adatok

|                          |       |      |        |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |        |

## Rendszer specifikációk

|          |               |          |       |
|----------|---------------|----------|-------|
| Változat | Sorkapcsokhoz | Tartósín | TS 35 |
|----------|---------------|----------|-------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                      |                    |                      |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés   | Felszerelés típusa | becsavart állapotban |
| Reteszelés          | csavaros rögzítéshez |                    |                      |

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                          |        |                          |        |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Meghúzási nyomaték, max. | 2.4 Nm | Meghúzási nyomaték, min. | 1.2 Nm |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|

## Általános

|                     |                    |          |       |
|---------------------|--------------------|----------|-------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Tartósín | TS 35 |
|---------------------|--------------------|----------|-------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001041    | ETIM 9.0    | EC001041    |
| ETIM 10.0   | EC001041    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 |             |             |

## Accessories

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |
| Típus          | WS 12/5 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609860000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00     |
| GTIN (EAN)     | 4008190203481              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                             |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                               |

## SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | SCHT 7                     | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190001742              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                               |

## Accessories

## WS 12/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/5 MM WS              | Változat                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2007190000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392036              |                                                     |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                     |

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZGB 30                     | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              | 5.00 Weidmueller, fehér                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                 |
| Típus          | ZGB 15                     | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              | 5.00 Weidmueller, fehér                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                 |