


**TW PRV4 1-4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | P-sorozat, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm, Feliratozva 1-4, vízszintesen |
| Rendelési szám | <a href="#">1230050000</a>                                                  |
| Típus          | TW PRV4 1-4                                                                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118013818                                                               |
| Qty.           | 10 Darab                                                                    |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 41.1 mm | Mélység (coll)   | 1.6181 inch |
| Magasság    | 70 mm   | Magasság (coll)  | 2.7559 inch |
| Szélesség   | 2 mm    | Szélesség (coll) | 0.0787 inch |
| Nettó tömeg | 4.6 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |              |      |        |
|--------------------------|--------------|------|--------|
| Alapanyag                | Polikarbonát | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0          |      |        |

## Rendszer specifikációk

|          |                               |               |   |
|----------|-------------------------------|---------------|---|
| Változat | Feliratozva 1-4, vízszintesen | Szintek száma | 4 |
|----------|-------------------------------|---------------|---|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |      |
|----------------|------|
| Felpattintható | Igen |
|----------------|------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

