


**TW PRV4 A-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | P-sorozat, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm, Nyomtatott A-D, vízszintesen |
| Rendelési szám | <a href="#">1230070000</a>                                                 |
| Típus          | TW PRV4 A-D                                                                |
| GTIN (EAN)     | 4050118013764                                                              |
| Qty.           | 10 Darab                                                                   |

## Technical data

### Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

### Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 41.1 mm | Mélység (coll)   | 1.6181 inch |
| Magasság    | 70 mm   | Magasság (coll)  | 2.7559 inch |
| Szélesség   | 2 mm    | Szélesség (coll) | 0.0787 inch |
| Nettó tömeg | 4.63 g  |                  |             |

### Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C        |

### Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

### Anyag adatok

|                          |              |      |        |
|--------------------------|--------------|------|--------|
| Alapanyag                | Polikarbonát | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0          |      |        |

### Rendszer specifikációk

|          |                                 |               |   |
|----------|---------------------------------|---------------|---|
| Változat | Nyomtatott A-D,<br>vízszintesen | Szintek száma | 4 |
|----------|---------------------------------|---------------|---|

### Kiegészítő műszaki adatok

|                |      |
|----------------|------|
| Felpattintható | Igen |
|----------------|------|

### Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

