

SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Általános rendelési adatok

Változat	Buszvezeték, Pólusszám: 2, 100 m, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	1232620000
Típus	SAIH-PB-2XAWG24(PUR)
GTIN (EAN)	4050118016260
Qty.	100 M
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-04-30T00:00:00+02:00

SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 54.38 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	100 m	Köpeny színe	ibolyaszín
A következő kábeltartókhöz:	Igen	Vezetékek száma	2
árnyékolt	Igen	Halogén	Nem
Szigetelés	TPE	Gyorsulás	5 m/s ²
Hajlítási sugár, min., mozgó	12 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	7,5 x kábelátmérő
Hajlítási ciklusok	2 millió	Sebesség	3 m/s
Köpeny anyaga	PUR	Konfigurálható kábelhossz	Nem
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20236 (80 °C / 30 V)	Hibrid kábel	Nem
Keresztkötéses irradáció	Nem	Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem
Érkeresztmetszet, AWG	AWG 24	Színkód gyűrű	Piros, Zöld
Temperature range, stationary	-40...70 °C	Hegesztésnek ellenálló	Nem
Temperature range, moving	-20...60 °C	Pólusok száma	2
Outside diameter	7.8 mm ± 0.2 mm		

Kábel elektromos tulajdonságai

Szigetelési ellenállás	108 Ω	Kategória	Egyéb
Névleges áram	4 A	Sebesség	3 m/s

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Halogén	Nem	Gyorsulás	5 m/s ²
Hajlítási ciklusok	2 millió	Sebesség	3 m/s

Kábel szerkezet

Köpeny színe	ibolyaszín	Vezetékek száma	2
Szigetelés	TPE	Köpeny anyaga	PUR
Vezetékek elrendezése	Csavart érpár	Színkód gyűrű	Piros, Zöld
Komplett árnyékolás	Alumínium fólia, Vörös-réz drótból készült árnyékoló fonat	Árnyékoló fonat átfedése	65 %

Besorolások

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01

SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

ECLASS 15.0

27-06-18-01

SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Póluskiosztás

