


HBT 2,5 - 4,6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége. Emellett beszerelés során is előnyt jelentenek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 4.6 mm ² , kék |
| Rendelési szám | 1233330000 |
| Típus | HBT 2,5 - 4,6 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118016901 |
| Qty. | 100 Darab |

HBT 2,5 - 4,6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 1.05 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása szigetelt kampós kábelsaru

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 4.6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 2.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet | 2.5 mm ² | Szigetelés | PC |
| Anyag/műanyag | PC | Azonosító szín | kék |

Méreték

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------|---------|
| Szigetelés keresztmetszete | 4.5 mm | Tüskehossz, P | 17.4 mm |
| Tüskeszélesség, B | 4.6 mm | Karom csúcса, X | 2.1 mm |
| Hossz, L | 28.2 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

HBT 2,5 - 4,6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HTI 15 | Változat |
| Rendelési szám | 9014400000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTI 6 | Változat |
| Rendelési szám | 9006120000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTI 6 G | Változat |
| Rendelési szám | 9202850000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Qty. | 1 ST | |