

**IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Rendszerkábel, M12 flange, Nyitott, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m |
| Rendelési szám | <a href="#">1234770015</a>  |
| Típus          | IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E  |
| GTIN (EAN)     | 4050118019346   |
| Qty.           | 1 Darab   |

## IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |             |              |
|-------------|---------|-------------|--------------|
| Hossz       | 1.5 m   | Hossz, inch | 59.0551 inch |
| Nettó tömeg | 107.5 g |             |              |

## Hőmérsékletek

|                        |                |                   |                |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   | -50 °C...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | -20 °C...60 °C |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Dugó, bal

|                 |  |
|-----------------|--|
| Csatlakozó, bal | M12, D kódolású, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, peremes aljzat, Műanyag, árnyékolt |
|-----------------|--|

## Dugó, jobb

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Csatlakozó, jobb | szabad vezetékvég |
|------------------|-------------------|

## Kábel elektromos tulajdonságai

|           |   |
|-----------|---|
| Kategória | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) |
|-----------|---|

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

|                                    |                                   |                                     |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Halogén                            | IEC 60754-2 szerint halogénmentes | Min. hajlítási sugár, ismétlődő     | 15 x kábelátmérő |
| Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 5 x kábelátmérő                   | Lángterjedéssel szembeni ellenállás | Yes              |

## Kábel szerkezet

|                    |                              |                            |                                   |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Köpeny színe       | zöld (RAL 6018)              | Keresztmetszet             | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm <sup>2</sup> |
| Árnyékolás         | 360°-os árnyékolás-érintkező | Szigetelés keresztmetszete | 1.5 mm                            |
| Köpenyátmérő, max. | 6.7 mm                       | Köpeny anyaga              | PUR                               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

## IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Rajzok

www.weidmueller.com

### Kapcsolási rajz

|        | M12 |
|--------|-----|
| yellow | 1   |
| white  | 2   |
| orange | 3   |
| blue   | 4   |

### Méretrajz



Hexagon nut enclosed loosely

### Méretrajz



with through hole

## Tartozékok

## Szerszámok




Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | AM 12                      | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">9030060000</a> | Szerszámok, Csupaszoló szerszámok |
| GTIN (EAN)     | 4008190337827              |                                   |
| Qty.           | 1 ST                       |                                   |
| Típus          | IE-CST                     | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">9204350000</a> | Szerszámok, Csupaszoló szerszámok |
| GTIN (EAN)     | 4032248653072              |                                   |
| Qty.           | 1 ST                       |                                   |

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TM-I 12 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér              |
| GTIN (EAN)     | 4008190348977              |   |
| Qty.           | 320 ST                     |   |
| Típus          | TM-I 18 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190349011              |   |
| Qty.           | 320 ST                     |   |