

IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld

Általános rendelési adatok

Változat	Rendszerkábel, M12 flange, Nyitott, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Rendelési szám	1234770020
Típus	IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118019452
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Hossz	2 m	Hossz, inch	78.7402 inch
Nettó tömeg	138 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-50 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet	-20 °C...60 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M12, D kódolású, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, peremes aljzat, Műanyag, árnyékolt
-----------------	--

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	szabad vezetékvég
------------------	-------------------

Kábel elektromos tulajdonságai

Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
-----------	--

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Halogén	IEC 60754-2 szerint halogénmentes	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	15 x kábelátmérő
Min. hajlítási sugár, csak egyszer	5 x kábelátmérő	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	Yes

Kábel szerkezet

Köpeny színe	zöld (RAL 6018)	Keresztmetszet	4*AWG 22/7 - 0,32 mm ²
Árnyékolás	360° árnyékoló érintkező	Szigetelés keresztmetszete	1.5 mm
Köpenyátmérő, max.	6.7 mm	Köpeny anyaga	PUR

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Kapcsolási rajz

	M12
yellow	1
white	2
orange	3
blue	4

Méretrajz



Hexagon nut enclosed loosely

Méretrajz



with through hole

Tartozékok

Szerszámok




Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez

Általános rendelési adatok

Típus	AM 12	Változat	
Rendelési szám	9030060000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok	
GTIN (EAN)	4008190337827		
Qty.	1 ST		
Típus	IE-CST	Változat	
Rendelési szám	9204350000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok	
GTIN (EAN)	4032248653072		
Qty.	1 ST		

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	TM-I 12 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1718411044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190348977	
Qty.	320 ST	
Típus	TM-I 18 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1718431044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190349011	
Qty.	320 ST	