

**EBR-MODULE RS232**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Eszközkonfiguráció tárolására és betöltésére alkalmas modulok

- Csökkentett rendszer állásidő egyszerű újrakonfigurálással, a berendezés cseréjekor
- A tárolt konfiguráció automatikus betöltése az eszköz újraindítása után lehetséges
- Kompakt és masszív kivitel
- A Weidmüller minden menedzselt switchével és ipari WLAN eszközével használható

**Általános rendelési adatok**

Változat	Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C
Rendelési szám	<a href="#">1241430000</a>
Típus	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
Qty.	1 Darab

## EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	97 mm	Mélység (coll)	3.8189 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0.4724 inch
Szélesség	32.5 mm	Szélesség (coll)	1.2795 inch
Nettó tömeg	50 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C...60 °C
Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7cl
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## EMC megfelelőség és jóváhagyások

EMC szabványok	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 2, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3
----------------	---

## Garancia

Időköz 5 év

## Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C
Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-20 °C		

## Műszaki adatok

Kábelhossz	0.35 m	Rögzítés típusa	M4 csavar (< 4 mm)
Ház fő anyaga	PVC öntvény	Védelmi osztály	IP40

## Tápellátás

Csatlakozás módja RJ45

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		