

**CRIMPFIX L PZ3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

**Általános rendelési adatok**

Változat	Automatic stripper and crimper
Rendelési szám	<a href="#">1243790000</a>
Típus	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
Qty.	1 Darab

## CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12.9921 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18.1102 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15.3543 inch
Nettó tömeg	34000 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Krimpelési hossz	8 mm
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban	Érvéghüvely hossza	14 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5-5,5 bar	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		