


**SMSE WSH 135/60 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok, Gyűjtősín
Rendelési szám	<a href="#">1246990000</a>
Típus	SMSE WSH 135/60 MT
GTIN (EAN)	4050118079319
Qty.	10 Darab

## SMSE WSH 135/60 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0.1181 inch
Magasság	123.5 mm	Magasság (coll)	4.8622 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Nettó tömeg	28.7 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Felületi minőség	Elektropolírozott	Szín	szürke
------------------	-------------------	------	--------

## Rendszer specifikációk

Változat	Tápegységek
----------	-------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
---	-----

## Általános

Felületi minőség	Elektropolírozott
------------------	-------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		