Adatlap

# IE-C6FP8LD0150M40V40-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, patchkábel Cabinet Line, Cat. 6, LSZH, szürke, 90°-os az egyik oldalon

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Hajlított, 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 15 m |
| Rendelési szám | 1248280150 |
| Típus | IE-C6FP8LD0150M40V40-D |
| GTIN (EAN) | 4050118843798 |
| Qty. | 1 Darab |

# Adatlap

## IE-C6FP8LD0150M40V40-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hossz | 15 m | Hossz, inch | 590.5512 inch |
| Nettó tömeg | 554 g | | |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tárolási hőmérséklet | -20 °C...60 °C | Üzemi hőmérséklet | |
| Telepítési hőmérséklet | 0 °C...50 °C | | |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

### Villamos tulajdonságok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on | 1 A | PoE / PoE+ | IEEE 802.3at szerint |

### Általános szabványok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések | ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007 | Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |

### Dugó

| | | | |
|---|---|---|---|
| Csatlakozó, jobb | RJ45, IP20, dugós érintkező, 90°-os szög, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt | Csatlakozó, bal | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |

### Dugó, bal

| | |
|---|---|
| Csatlakozó, bal | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |

### Dugó, jobb

| | |
|---|---|
| Csatlakozó, jobb | RJ45, IP20, dugós érintkező, 90°-os szög, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |

# Adatlap

## IE-C6FP8LD0150M40V40-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Kábel elektromos tulajdonságai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kategória | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Üzemi feszültség | 50 V DC |
| Kapacitás 1 kHz-en | 46 nF/km | Test voltage: wire-wire-shield | 2,5 kV / DC 2 mp-hez |
| Differenciáló ellenállás | 5 % | Döntés késleltetése | 2.5 ns/100m |
| Operating voltage (UL rating) | 30 V AC / 42.4 V DC | Jellemző impedancia | 100± 15 Ω 1–100 MHz-en |

### Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szín | szürke | Halogén | IEC 60754-2 szerint halogénmentes |
| Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 4 x kábelátmérő | Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-2-2, in accordance with IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1) |

### Kábel szerkezet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sodratok | 7 | Köpeny színe | szürke |
| Keresztmetszet | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm² | Árnyékolás | S/FTP |
| Köpenyátmérő, max. | 5.9 mm | Köpenyátmérő, min. | 5.5 mm |
| Páros árnyékolással | Alumínium fólia | Vezetékerek elrendezése | Csavart érpár |
| Komplett árnyékolás | Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat | Árnyékoló fonat átfedése | 60 % |
| Vezetékek – vezetékpárok színsorrendje | fehér - kék, fehér - narancs, fehér - zöld, fehér - barna | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

# IE-C6FP8LD0150M40V40-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Rajzok


### Vezetékezés




### Méretrajz




### Méretrajz




# IE-C6FP8LD0150M40V40-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | TM-I 12 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1718411044 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| Qty. | 320 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | TM-I 18 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1718431044 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| Qty. | 320 ST | |