

CC 85/54 04MM MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, Furattal, fehér
Rendelési szám	1248480000
Típus	CC 85/54 04MM MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118038859
Qty.	10 Darab

CC 85/54 04MM MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.8 mm	Mélység (coll)	0.0315 inch
Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2.126 inch
Szélesség	85 mm	Szélesség (coll)	3.3464 inch
Nettó tömeg	10.2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	Páratartalom	≤ 60 %
------------------------------	--------------	--------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Termék karbonlábnyoma	Bőlcsőtől a kapuig	0.038 kg CO2 eq.

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Nyomtatás módja	Tintasugaras eljárás	
Változat	4,2 mm-es szerelő furattal	
Szélesség	85 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés	
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	Furattal	

Készülékjelölők

Halogén	Nem	Páratartalom	≤ 60 %
Furatátmérő	4.20 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

Felhasználási példa



A kép illusztráció

