

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Az 1,2 Ah–17Ah kapacitású 5 akkumulátor modul akár 40 A áramot tud 30 percig vagy 1A áramot tud 30 órán keresztül biztosítani, és teljesen kompatibilisek a CP DC UPS 24V 20A/10A és CP DC UPS 24V 40A DC UPS vezérlőegységekkel. A DURAeco sorozat teljes bizonyossággal rugalmas és felhasználóbarát megoldást kínál költséghatékony módon.

Általános rendelési adatok

| | |
|--------------------|---|
| Változat | Battery |
| Rendelési szám | 1251070000 |
| Típus | CP A BATTERY 24V DC3.4AH |
| GTIN (EAN) | 4050118043105 |
| Qty. | 1 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Elérhető eddig: | 2021-07-31T00:00:00+02:00 |
| Alternatív termék | DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH |

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E349959 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 137 mm | Mélység (coll) | 5.3937 inch |
| Magasság | 144 mm | Magasság (coll) | 5.6693 inch |
| Szélesség | 108 mm | Szélesség (coll) | 4.252 inch |
| Nettó tömeg | 3478 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------|
| Tárolási hőmérséklet | -15 °C...40 °C | Üzemi hőmérséklet | 0 °C...40 |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943 |

Működtető interfészek és vezérlő bemenetek

| | |
|------------------------|------------|
| Hőmérsékletmérő szonda | NTC 100 kΩ |
|------------------------|------------|

Bemenet

| | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|-----|
| Névleges bemenő feszültség | 24 V DC | Névleges kapacitás | 3.4 |
| Töltőáram, max. | 0.51 A | | |

Kimenet

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Párhuzamos csatlakozási opció | Igen | Kimenő áram, max. | 25 A |
| Pufferidő, 10 A | 11.3 min | Hőmérsékletmérő szonda | NTC 100 kΩ |
| Záróirányú feszültség elleni védelem | Igen | Pufferidő, 20 A | 5 min |
| Túlterhelés és rövidzárlat-védelem | 25 A biztosíték | | |

Általános adatok

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Védelmi osztály | IP20 | Max. megeng. páratartalom (üzemi) | 5 %...95 % relatív páratartalom |
| Vibráció DIN sín/fal az IEC 68-2-6 szerint | 0,7 / 0,7 g | Bepattintható láb | fém |
| Ütésálló fal IEC 68227 szerint | 30 g | | |

Szigetelések koordinálása

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Védettségi osztály | III, PE-csatlakozás nélkül, SELV-hez |
|--------------------|--------------------------------------|

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Csatlakoztatási adatok (bemenet)

| | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max. | 10 | Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min. | 22 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (bement) max. | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. | 0.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev , max. | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, merev , min. | 0.2 mm ² |
| Meghúzási nyomaték, min. | 0.5 Nm | Meghúzási nyomaték, max. | 0.6 Nm |

Csatlakoztatási adatok (kimenet)

| | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| Kapcsok száma | 2 (+ / -) | Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max. | 10 |
| Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min. | 22 | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max. | 6 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. | 0.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, merev , max. | 6 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev , min. | 0.2 mm ² | Meghúzási nyomaték, min. | 0.5 Nm |
| Meghúzási nyomaték, max. | 0.6 Nm | | |

Csatlakozási adatok (jel)

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (jel), max. | 1.5 mm ² | Vezetékcsatlakozás-technika | Dugaszolható csavaros csatlakozás |
| Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , max. | 16 | Vezeték keresztmetszet, tömör , min. | 0.2 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör , max. | 1.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (jel), min. | 0.2 mm ² |
| Kapcsok száma | 2 | Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , min. | 28 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002850 | ETIM 9.0 | EC002850 |
| ETIM 10.0 | EC002850 | ECLASS 14.0 | 27-04-06-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-04-06-92 | | |


CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Buffer times-output current curve



Buffer Time

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WEW 35/1 V0 GF SW | Változat |
| Rendelési szám | 1478990000 | Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 12 mm, 130 °C |
| GTIN (EAN) | 4050118286892 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | WEW 35/2 V0 GF SW | Változat |
| Rendelési szám | 1479000000 | Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C |
| GTIN (EAN) | 4050118286779 | |
| Qty. | 50 ST | |

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus | SDIS SL 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 1274660000 | Csavarhúzó, Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4050118072631 | |
| Qty. | 1 ST | |

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Felszerelés**

Szerelési tartozék Weidmüller tápegységekhez.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Típus | MTA 45 MF | Változat | |
| Rendelési szám | 1251310000 | Electronics housings, Mounting flange | |
| GTIN (EAN) | 4050118042719 | | |
| Qty. | 1 ST | | |