

KLBUE 10-20 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

Általános rendelési adatok

Változat	Húzókegyel, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz, Acél
Rendelési szám	1252550000
Típus	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
Qty.	10 Darab

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	39.5 mm	Mélység (coll)	1.5551 inch
Magasság	26 mm	Magasság (coll)	1.0236 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0.9842 inch
Rögzítési méret - szélesség	24 mm	Nettó tömeg	43.3 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.097 kg CO2 eq.	

Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	None		

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Nem	Tartósín	TS 27
------------------	-----	----------	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	Csavar

Méretek

Raszter mm-ben (P)	25.00 mm
--------------------	----------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	20 mm ²
-------------------------	--------------------

Rögzíthető vezeték (névleges csatlakozás)

Csupaszolási hossz	26 mm	Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozás
Csatlakozások száma	1	Kábelátmérő, max.	20 mm
Kábelátmérő, min.	10 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	20 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	10 mm ²		

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Tartósín	TS 27
---------------------	--------------------	----------	-------

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		