

DOHA KTB A4 S2 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Abbildung ähnlich

Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás –
tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-
választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez
egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Dokumentumtartók
Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben
történő helyes tárolásához

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: 200 mm, Szélesség: 240 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst
Rendelési szám	1252730000
Típus	DOHA KTB A4 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045383
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0.7874 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7.874 inch
Szélesség	240 mm	Szélesség (coll)	9.4488 inch
Rögzítési méret - magasság	133 mm	Nettó tömeg	436 g

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	1 mm	Felületi minőség	Tükröpolírozott
Alapanyag	1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304)	Rögzítési méret - magasság	133 mm

Általános információ

Anyagvastagság	1 mm	Felületi minőség	Tükröpolírozott
Alapanyag	1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304)	Ház kiegészítő	Rögzítőfülek

Besorolások

ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ETIM 10.0	EC000317	ECLASS 14.0	27-18-28-90
ECLASS 15.0	27-18-28-90		