

**DOHA KTB A6 S2 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás –  
tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz  
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-  
választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez  
egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Dokumentumtartók

Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben  
történő helyes tárolásához

**Általános rendelési adatok**

Változat	Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: 110 mm, Szélesség: 130 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1252780000</a>
Típus	DOHA KTB A6 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045512
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0.7874 inch
Magasság	110 mm	Magasság (coll)	4.3307 inch
Szélesség	130 mm	Szélesség (coll)	5.1181 inch
Rögzítési méret - magasság	73 mm	Nettó tömeg	170 g

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	1 mm	Felületi minőség	Tükörpolírozott
Alapanyag	1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304)	Rögzítési méret - magasság	73 mm

## Általános információ

Anyagvastagság	1 mm	Felületi minőség	Tükörpolírozott
Alapanyag	1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304)	Ház kiegészítő	Rögzítőfülek

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ETIM 10.0	EC000317	ECLASS 14.0	27-18-28-90
ECLASS 15.0	27-18-28-90		