

**THM WO VIN 25/25 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

**Általános rendelési adatok**

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 4.8 mm, 25 x 25 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1253150000</a>
Típus	THM WO VIN 25/25 WS
GTIN (EAN)	4050118045673
Qty.	1 Darab

## THM WO VIN 25/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	0.07 mm	Mélység (coll)	0.0026 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0.9842 inch
Nettó tömeg	743 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...80 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9		
Nyomatás típusa	üres		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	25 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	fehér		
Halogén	Igen		
Alapanyag	Vinil fólia		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekerics	
Címkemező mérete	10 x 25 mm		
UL 969 tanúsítvány	Nem		
kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		
Szám tekercsenként	5000		

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	4.8 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3.2 mm	Vezeték külső átm.	3.2 - 4.8 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 120 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



**Tartozékok****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		