

**IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



Delivery incl. dust caps

PROFINET jelisméltő, FreeCon Active változat a PushPull  
Var.14 csatlakozókhoz az IEC 61076-3-117 szerint  
RJ45 csatlakozóval és PushPull Power a Profinet  
specifikációinak megfelelően

**Általános rendelési adatok**

Változat	POF jelisméltő, FreeCon, IP65
Rendelési szám	<a href="#">1253240000</a>
Típus	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118045833
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-09-30T00:00:00+02:00

## IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

## Méreték és tömegek

Mélység	53 mm	Mélység (coll)	2.0866 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Hossz	130.4 mm	Hossz, inch	5.1338 inch
Nettó tömeg	725.8 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink
Felszerelés típusa	Nincs	Védelmi osztály	IP65
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Vezetékezés	PROFINET
Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power	Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)

## Villamos tulajdonságok

Feszültség típusa	DC	Átviteli sebesség	100 MB
Üzemi feszültség	24 V	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	200 mA tipikus	LED-kijelző	FO1: Port aktív, FO2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2
Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Hálózat szabvány	IEC 61158, IEC 61784
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197		

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ETIM 10.0	EC000732	ECLASS 14.0	19-17-02-06
ECLASS 15.0	19-17-02-06		


**IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


**Rajzok**

www.weidmueller.com

**Méretrajz**



**Kapcsolási rajz**



**IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Sets**

PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET  
specifikáció szerint

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2465440000</a>	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet	
GTIN (EAN)	4050118522136		
Qty.	1 ST		