

HDC 64D TOBO 2M32G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, , Kereszkengyel a felsőrészen, , Kábelbevezetések mérete: 2*M32
Rendelési szám	1253270000
Típus	HDC 64D TOBO 2M32G CS
GTIN (EAN)	4050118049817
Qty.	1 Darab

HDC 64D TOBO 2M32G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 400.8 g

Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Anyag	Fűróolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Anyag	Gázolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Anyag	Hűtőközeg
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Anyag	Víz
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Anyag	UV
	Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Anyag	Ózon
	Vegyszerállóság	Instabil

Méret

Kábelbevezetés	menetes	C ház szélessége	43 mm
Ház teljes hossza	120 mm	B ház magasság	76 mm

Verzió

Tömszelencék száma	0	Kábelbevezetések mérete	2*M32
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Fedél	burkolat nélkül

HDC 64D TOBO 2M32G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Felső kábelbevezetések száma	2	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel a felsőrészen	Telepítési szerkezeti méret	8
Kábelbevezetés	menetes	Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs
Tömítés	tömítés nélkül	Szín (RAL)	RAL 7035
BG	8	Suitable for ModuPlug®	Igen

Általános adatok

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Felületi minőség	Porbevonatos
Védelmi osztály	IP65, bedugva	ENT házak	Nem
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D TOBO 2M32G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC 64D TOBO 2M32G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B DMDQ 4B0	Változat
Rendelési szám	1665650000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Kereszkengyel a felsőrészen,
GTIN (EAN)	4008190422677	Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Qty.	1 ST	