

**HDC IP68 24B MD 2M42****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69, bedugva, Fedél, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard
Rendelési szám	<a href="#">1253580000</a>
Típus	HDC IP68 24B MD 2M42
GTIN (EAN)	4050118046007
Qty.	1 Darab

## HDC IP68 24B MD 2M42

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	181 mm	Mélység (coll)	7.126 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0.748 inch
Szélesség	57 mm	Szélesség (coll)	2.2441 inch
Rögzítési méret - szélesség	164 mm	Nettó tömeg	120 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -50 °C ... 120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Dízelolaj
	Vegyszerállóság	Instabil
	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Instabil
	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Instabil
	Anyag	Víz
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	UV
	Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Ózon	
Vegyszerállóság	Ellenálló	

## Általános adatok

Pólusszám	0	Meghúzási nyomaték	11 Nm
Ház kivitele	Fedél	Telepítési szerkezeti méret	8
Szín	fekete, fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felületi minőség	Porbevonatos	Típus	Fedél
Sorozat	HighPower	Halogénmentes	false
ENT házak	Igen	BG	8
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP68, IP69, bedugva

## HDC IP68 24B MD 2M42

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél	Fedél	burkolattal
Meghúzási nyomaték	11 Nm	Felső kábelbevezetések száma	2
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Ház kivitele	Fedél
Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Kivitel	Standard
Telepítési szerkezeti méret	8	Kábelbevezetés	menetes
Típus	Fedél	Szorítós változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Tömítés	Szilikongumi	Szín (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

## Általános adatok

Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP68, IP69, bedugva
Sorozat	HighPower		

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperponálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcsheszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC IP68 24B MD 2M42

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Dugókulcs készletek

Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.



## Általános rendelési adatok

Típus	SK WSD-S 1,5-10,0	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
Qty.	1 ST		