

TW PRV16 16-1 SE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Változat	P-sorozat, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm, Feliratozva 16-1, függőleges
Rendelési szám	1254730000
Típus	TW PRV16 16-1 SE
GTIN (EAN)	4032248112586
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	100 mm	Mélység (coll)	3.937 inch
Magasság	225 mm	Magasság (coll)	8.8582 inch
Szélesség	2 mm	Szélesség (coll)	0.0787 inch
Nettó tömeg	26.4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Polikarbonát	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Feliratozva 16-1, függőleges
----------	---------------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen
----------------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

