


## Product image



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 6 mm, 120 °C |
| Rendelési szám | <a href="#">1264170000</a>                                    |
| Típus          | ZEW 35 V0   |
| GTIN (EAN)     | 4050118137170   |
| Qty.           | 20 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység     | 40 mm | Mélység (coll)   | 1.5748 inch |
| Magasság    | 55 mm | Magasság (coll)  | 2.1654 inch |
| Szélesség   | 6 mm  | Szélesség (coll) | 0.2362 inch |
| Nettó tömeg | 6.9 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |               |                                     |        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C        |                                     |        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                  |  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |  |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig            | 0.151 kg CO2 eq. |  |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|          |               |          |       |
|----------|---------------|----------|-------|
| Változat | Sorkapcsokhoz | Tartósín | TS 35 |
|----------|---------------|----------|-------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                    |                    |                |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Felszerelés típusa | Felpattintható |
| Reteszelés          | csavar nélküli     |                    |                |

## Általános

|                     |                    |          |       |
|---------------------|--------------------|----------|-------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Tartósín | TS 35 |
|---------------------|--------------------|----------|-------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001041    | ETIM 9.0    | EC001041    |
| ETIM 10.0   | EC001041    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 |             |             |

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, fehér                |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              |  |
| Qty.           | 1000 ST                    |  |
| Típus          | WAD 5 MC NE WS             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1112910000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU<br>2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248891689              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |
| Típus          | WAD 5 MC NE GE             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1112920000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU<br>2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4032248891771              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |

## Tartozékok



## Rendszertartozék

Fedezze fel a u-remote rendszer tartozékainak széles választékát – ideális kiegészítők ahhoz, hogy feladatait még hatékonyabban és még rugalmasabban végezhesse.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | EM 8/30                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1806120000</a> | EM, Sorkapocs jelölő, 32.4 x 7.2 mm, Raszter mm-ben (P): 7.20<br>Weidmueller, Áttetsző |
| GTIN (EAN)     | 4032248275298              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Tartozékok

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó




A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlappal illeszthető. A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlappal illeszthető. A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZGB 30                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZGB 15                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## WAD



## MultiMark

A MultiMark-kal Önnek gyors és megbízható jelölőrendszer áll rendelkezésére, amellyel mindenféle jelölést zökkenőmentesen tud alkalmazni. Sorkapcsok, vezetékek, kábelek vagy készülékek – a MultiMark termékcsalád a jelölők jól strukturált, praktikus választékát kínálja, magas szintű M-Print® PRO konfiguráló szoftverünkkel összekötve, amelyet minden területen használhat.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WAD-FO 5 MM WS             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2969370000</a> | Sorkapocs jelölő, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4099986783959              |   |
| Qty.           | 250 ST                     |   |