

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	SUB-D
Rendelési szám	1264180000
Típus	PB-DP SUB-D M12 180
GTIN (EAN)	4050118054279
Qty.	1 Darab

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	14.8 mm	Mélység (coll)	0.5827 inch
Magasság	80.7 mm	Magasság (coll)	3.1772 inch
Szélesség	31 mm	Szélesség (coll)	1.2205 inch
Nettó tömeg	90 g		

Hőmérsékletetek

Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
--------------	--

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a9842d10-2b72-46ab-baf9-9c77c24a2a09

SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Meghúzási nyomaték	0.3 Nm	Ház fő anyaga	ZnAl
Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül	Védelmi osztály	IP30
Dugaszolási ciklusok	≥ 200	Adatsebesség	12 MBit/s
Kimenő könyök	180°	Terminating resistor available	Nem
PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Érintkező	Dugaszoló csatlakozó és érintkezőkiosztás	PROFIBUS specifikáció szerint
Reteszelés	UNC4-40	Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 ° C
PROFIBUS kábelcsatlakozás	M12 B kódolású dugós és aljzatos csatlakozó, 2 és 4 érintkező hozzárendelve	Programming interface	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Kapcsolási rajz

