

SAI-6-S12 4P M12 L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M12 elosztók különböző változatokban kaphatók. A 4, 6 vagy 8 M12 csatlakozóhely 4- vagy 5-pólusos kialakítású. A csoportkimenet fix kábeles kialakítású, kupakos változat felhasználói, vagy M23 csatlakoztatáshoz Különleges változatok is kaphatók. Például, kínálunk 1-1 elosztót bármilyen csatlakozástípushoz, vagy Ex Zone 1 robbanásveszélyes területre engedélyezett elosztókat is.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | M12-es kivezetéssel, 12-pole, A-coded, M12, 30 V, A kódolású, LED: Igen, LED iniciátor: Igen, Huzalozás típus: PNP |
| Rendelési szám | 1265940000 |
| Típus | SAI-6-S12 4P M12 L |
| GTIN (EAN) | 4050118055641 |
| Qty. | 1 Darab |

SAI-6-S12 4P M12 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 148 g |
|-------------|-------|

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet | - 80°C |
|-------------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Connection data

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Elosztó kimenet | M12-es kivezetéssel, 12-pole, A-coded |
|-----------------|---------------------------------------|

Electrical data

| | | | |
|---|------|----------------------------------|------|
| Névleges feszültség, min. | 10 V | Névleges feszültség, max. | 30 V |
| Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként | 2 A | Teljes áram | 6 A |
| Áram/jel | 1 A | Elektromos szigetelés lehetséges | Nem |

General technical data

| | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------------|------------|
| Védelmi osztály | IP67 | Plug-in állomás kódolás | A kódolású |
| Pólusszám | 4 | Érintkező aljzatok száma | 6 |
| Csatlakozási menet | M12 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Viselkedés tűzben | V-0 | LED | Igen |
| LED iniciátor | Igen | LED-szín a működés jelzéséhez | zöld |
| LED szín az I/O működéshez | sárga | | |

Material data

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Ház fő anyaga | PBT | Ház színe | szürke, RAL 7032 |
| Csavaros aljzat | Nikkelezett CuZn | Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkező felület | Aranyozott | Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0) |

Technical data cable

| | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----|
| Pólusszám | 4 | A következő kábeltartókhöz: | Nem |
|-----------|---|-----------------------------|-----|

SAI-6-S12 4P M12 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 | | |

SAI-6-S12 4P M12 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



SAI-6-S12 4P M12 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

M12



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Típus | SAI-SK-M12 | Változat | |
| Rendelési szám | 9456050000 | Védett részegységek, Védőkupak | |
| GTIN (EAN) | 4008190304058 | | |
| Qty. | 30 ST | | |

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
 A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőkifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus | SCREWTY SET -DM | Változat | |
| Rendelési szám | 1920000000 | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors | |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | | |
| Qty. | 1 ST | | |