


BZT PRV4 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | P-sorozat, Jelölőtartó, kék, Szintek száma: 4, TS 35 x 15 |
| Rendelési szám | 1267980000 |
| Típus | BZT PRV4 BL 35X15 |
| GTIN (EAN) | 4032248113002 |
| Qty. | 20 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 54.5 mm | Mélység (coll) | 2.1457 inch |
| Magasság | 70 mm | Magasság (coll) | 2.7559 inch |
| Szélesség | 10.2 mm | Szélesség (coll) | 0.4016 inch |
| Nettó tömeg | 11.6 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|--------------|------|-----|
| Alapanyag | Polikarbonát | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Változat | Tartósínhez | Szintek száma | 4 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Tartósín | TS 35 x 15 |

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|---------------------|---|
| Csatlakozások száma | 8 |
|---------------------|---|

Általános

| | |
|----------|------------|
| Tartósín | TS 35 x 15 |
|----------|------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |