


BZT PRV4 BL 35X7.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | P-sorozat, Jelölőtartó, kék, Szintek száma: 4, TS 35 x 7,5 |
| Rendelési szám | 1267990000 |
| Típus | BZT PRV4 BL 35X7.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248112913 |
| Qty. | 20 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 47 mm | Mélység (coll) | 1.8504 inch |
| Magasság | 70 mm | Magasság (coll) | 2.7559 inch |
| Szélesség | 10.2 mm | Szélesség (coll) | 0.4016 inch |
| Nettó tömeg | 11.01 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -50 °C...80 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|--------------|------|-----|
| Alapanyag | Polikarbonát | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Változat | Tartósínhez | Szintek száma | 4 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Tartósín | TS 35 x 7,5 |

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|---------------------|---|
| Csatlakozások száma | 8 |
|---------------------|---|

Általános

| | |
|----------|-------------|
| Tartósín | TS 35 x 7,5 |
|----------|-------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |