

SAIE-M16S-5-HWM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M16, Felerősítő menet: M 18, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz:
Rendelési szám	1269790000
Típus	SAIE-M16S-5-HWM
GTIN (EAN)	4050118058215
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	12 g
-------------	------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	nincs
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	6 A	Védelmi osztály	IP40
Érintkező felület	Ag (ezüst)	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Csatlakozási menet	M16	Felerősítő menet	M 18

Általános információk

Pólusszám	5	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Csatlakozási menet	M16	Érintkező felület	Ag (ezüst)
Védelmi osztály	IP40		

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Besorolások

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Póluskiosztás
