

**IE-PS-V05M-RJ45-FH-B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

**Általános rendelési adatok**

Változat	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	<a href="#">1271250000</a>
Típus	IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060034
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	92.7 g
-------------	--------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Szín	fekete	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm	Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22
MICE besorolás, M	M3	MICE besorolás, I	I3
MICE besorolás, C	C1	MICE besorolás, E	E3
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Köpenyátmérő, max.	12 mm
Árnyékolás	360°; árnyékolás-érintkező	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750	Újracsatlakoztathatóság	≥ 10 ciklus (ugyanahhoz vagy nagyobb keresztmetszethez)

## Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC
---	--

## Általános szabványok


Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	PROFINET installációs vezeték
--	-------------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Rajzok**

**Méretrajz**



**Tartozékok****porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PP-V05M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1968920000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248692668	
Qty.	10 ST	