

IE-FPOZ2EE0005MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO patchkábel, POF, SC-RJ - SC-RJ, fekete

Általános rendelési adatok

Változat	Csatlakozóvezeték, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 5 m
Rendelési szám	1273430050
Típus	IE-FPOZ2EE0005MSJ0SJO-X
GTIN (EAN)	4050118062878
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Hossz	5 m	Hossz, inch	196.8504 inch
Nettó tömeg	62 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61754-24

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61754-24

Száloptika

Elemi szál típusa	POF	Csillapítás	≤ 160 dB/km 650 nm esetén
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	Sávzélesség	≥ 100 MHz*km 650 nm-nél

Dugó

Csatlakozó, jobb	SC-RJ, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan	Csatlakozó, bal	SC-RJ, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan
------------------	---	-----------------	---

Dugó, bal

Csatlakozó, bal SC-RJ, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb SC-RJ, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan

Műszaki adatok**Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői**

Húzóerő	≤ 160 N	Halogén	Nem
Min. hajlítási sugár, ismétlődő	25 mm	Min. hajlítási sugár, csak egyszer	25 mm
Hajlítási ciklusok	10,000		

Kábel szerkezet

Köpenyátmérő	2.2*4.5 mm	Köpeny színe	fekete
Vezetékek száma	2	Szigetelés	PE
Kábelek elrendezése	ZIPCORD	Értékmérő	980 µm

Besorolások


ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

Részletrajz



Tartozékok

V0 material



A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Általános rendelési adatok

Típus	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Változat
Rendelési szám	1689470001	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190872571	
Qty.	160 ST	
Típus	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Változat
Rendelési szám	1730560001	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190954611	
Qty.	160 ST	