

GFSC M5X10 TX20 SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst
Rendelési szám	1274150000
Típus	GFSC M5X10 TX20 SET
GTIN (EAN)	4050118063820
Qty.	1 Darab

GFSC M5X10 TX20 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	8.5 mm	Mélység (coll)	0.3346 inch
Magasság	13.3 mm	Magasság (coll)	0.5236 inch
Szélesség	8.5 mm	Szélesség (coll)	0.3346 inch
Nettó tömeg	45 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információ

Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált	Alapanyag	Acél, horganyzott
------------------	--------------------------------------	-----------	-------------------

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	packing unit (PU) = 20 pcs., sufficient for 10 fixtures
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		