

**GFSC M5X10 TX20 SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1274150000</a>
Típus	GFSC M5X10 TX20 SET
GTIN (EAN)	4050118063820
Qty.	1 Darab

## GFSC M5X10 TX20 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	8.5 mm	Mélység (coll)	0.3346 inch
Magasság	13.3 mm	Magasság (coll)	0.5236 inch
Szélesség	8.5 mm	Szélesség (coll)	0.3346 inch
Nettó tömeg	45 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információ

Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált	Alapanyag	Acél, horganyzott
------------------	--------------------------------------	-----------	-------------------

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	packing unit (PU) = 20 pcs., sufficient for 10 fixtures
------------------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		