

SDIK PH2 SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Csavarhúzó
Rendelési szám	1274720000
Típus	SDIK PH2 SL
GTIN (EAN)	4050118073232
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2021-08-06T00:00:00+02:00
Alternatív termék	SDIK SLIM PH2 X 100

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	218 mm	Szélesség (coll)	8.5827 inch
Átmérő	36 mm	Nettó tömeg	98 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Phillips típus, 2. méret, SlimLine
-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Alak	Kereszthorony	Méret	2
Kés hossza	100 mm	Fej mérete, csillag	Gr. PH2

Besorolások

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Felhasználási példa

