

FZS 2/4 RT/80 SAKT4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm ² , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| Rendelési szám | 1276300000 |
| Típus | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 |
| GTIN (EAN) | 4008 190026080 |
| Qty. | 20 Darab |

FZS 2/4 RT/80 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 100 mm | Mélység (coll) | 3.937 inch |
| Magasság | 9 mm | Magasság (coll) | 0.3543 inch |
| Szélesség | 9 mm | Szélesség (coll) | 0.3543 inch |
| Átmérő | 9 mm | Nettó tömeg | 4.92 g |

Hőmérséklet

| | |
|---------------------|---------------|
| Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
|---------------------|---------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6a, 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 5837f5db-79d4-4531-bf95-fd2b6e115085 |

Anyag adatok

| | |
|------|-------|
| Szín | piros |
|------|-------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|-------------------|
| Változat | adapter dugaszoló |
|----------|-------------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa | Dugaszolt | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Felszerelés típusa | Dugaszolt | | |

Méretek

| | |
|--------|------|
| Átmérő | 9 mm |
|--------|------|

Névleges adatok

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Névleges keresztmetszet | 2 mm ² |
|-------------------------|-------------------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Csatlakozás típusa | Dugaszolható csatlakozás | Csatlakozások száma | 2 |
|--------------------|--------------------------|---------------------|---|

Általános

| | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 1 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |