

PEBZ M10 BR SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Földelő csavarok, így egész komponensként cserélhető,
két változatban – réz és rozsdamentes acél.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Sárgaréz
Rendelési szám	1277220000
Típus	PEBZ M10 BR SET
GTIN (EAN)	4050118067019
Qty.	1 Darab

PEBZ M10 BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	48.7 mm	Mélység (coll)	1.9173 inch
Magasság	21 mm	Magasság (coll)	0.8268 inch
Szélesség	21 mm	Szélesség (coll)	0.8268 inch
Nettó tömeg	62 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca

Általános információ

Alapanyag	Sárgaréz
-----------	----------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		